



Conformez-vous au code avec les raccords à compression TEM en acier pour
emplacements humides

Raccords imperméable de qualité

Application

Utilisez les raccords à compression TEM en acier, imperméable de tradeSELECT™ dans des endroits humides ou à l'extérieur pour lier et fixer un conduit TEM à une boîte, une enceinte ou pour raccorder deux extrémités de conduits TEM. Les raccords à compression TEM en acier, imperméable tradeSELECT™ ont été conçus pour se conformer à la règle CEC 12-1412.

Caractéristiques

- La construction en acier assure la protection mécanique du chemin de câble.
- Les écrous de compression teintés en bleus et les textes "Emplacements humides" gravés sur les raccords, permettent rapidement aux autorités d'inspection de constater que l'installation est conforme au code.
- Tous les connecteurs sont fournis avec un joint de débouchure, installé en usine. Cela évite des dépenses supplémentaires pour le joint.
- Conçu pour être installé immédiatement sur le conduit. Cela évite de perdre du temps à desserrer les écrous de compression ou à démonter le raccord avant l'installation.
- S'installe facilement comme n'importe quel raccord à compression TEM régulier en acier. Pas besoin de clé dynamométrique pour assurer une installation adéquate.
- La finition galvanisée offre une installation durable et résistante contre la corrosion.
- Disponible en tailles commerciales de 1/2" à 4", tradeSELECT™ offre l'une des gammes les plus complètes de l'industrie.



NO. CAT. ISOLÉ	NO. CAT. NON- ISOLÉ	TAILLE COMMERCIALE	QTÉ PAR CARTON	QTÉ PAR CAISSE
Connecteurs à compression, Imperméable – Acier				
CCSIRT050	CCSRT050	1/2" (16)	50	250
CCSIRT075	CCSRT075	3/4" (21)	25	125
CCSIRT100	CCSRT100	1" (27)	15	75
CCSIRT125	CCSRT125	1-1/4" (35)		20
CCSIRT150	CCSRT150	1-1/2" (41)		10
CCSIRT200	CCSRT200	2" (53)		10
CCSIRT250	CCSRT250	2-1/2" (63)		1
CCSIRT300	CCSRT300	3" (78)		1
CCSIRT400	CCSRT400	4" (103)		1

CATALOG #	TRADE SIZE	CARTON QTY.	CASE QTY.
Coupleurs à compression, Imperméable – Acier			
CKSRT050	1/2" (16)	50	250
CKSRT075	3/4" (21)	25	125
CKSRT100	1" (27)	15	75
CKSRT125	1-1/4" (35)		20
CKSRT150	1-1/2" (41)		10
CKSRT200	2" (53)		10
CKSRT250	2-1/2" (63)		1
CKSRT300	3" (78)		1
CKSRT400	4" (103)		1

