



CONNECTEURS DE CÂBLE ENFICHABLES

La conception monobloc robuste permet une installation rapide sans outil !

NOUVEAU!



également disponible en baril simple

Applications

Les nouveaux connecteurs de câble enfichables à simple ou double baril de RACO facilitent la fixation de deux ou plusieurs câbles blindés dans des boîtes. Insérez simplement un câble dans l'ouverture pour câble, puis enclenchez l'extrémité prévue du connecteur dans le débouchure de la boîte. C'est terminé! Aucun outil n'est nécessaire à l'assemblage. Les connecteurs enfichables à simple ou double baril conviennent parfaitement à une nouvelle installation comme à une installation existante, et peuvent être retirés et réutilisés.

Caractéristiques

- Adaptés aux débouchures de 12,7 mm (1/2 po) dans les boîtes électriques.
- Conçus pour terminer les conduits MC, MCI-A, AC, AC/HFC, MCI-A HFC, MC-PCS et RWFMC.
- Le 40RACCN est teinté bleu et le 4040RACCN est teinté doré à l'intérieur pour indiquer une plus grande gamme de câbles.
- Construction en zinc moulé sous pression avec une bague anti courts-circuits en nylon.
- Pour une utilisation dans les zones sèches.
- Voir au dos du dépliant pour la gamme de tailles.



38RACCN



40RACCN



3838RACCN



4040RACCN



N° de catalogue	Description	Qté par boîte intérieure	ITF-14 boîte intérieure	Qté par boîte d'expédition	ITF-14 boîte d'expédition
38RACCN	Connecteur enfichable simple de 3/8" (9,5 mm), débouchure de 12,7 mm (1/2 po)	50	30805035054698	500	50805035054692
40RACCN	Connecteur enfichable simple de 3/8" (9,5 mm), débouchure de 12,7 mm (1/2 po)	50	30805035054704	500	50805035054708
3838RACCN	Connecteur enfichable double de 3/8" (9,5 mm), débouchure de 12,7 mm (1/2 po)	25	30805035054780	100	50805035054784
4040RACCN	Connecteur enfichable double de 3/8" (9,5 mm), débouchure de 12,7 mm (1/2 po)	25	30805035054797	100	50805035054791



PLAGES DE CÂBLES ET INSTRUCTIONS



38RACCN / 3838RACCN

Type de câble (acier et aluminium)	Gamme de câbles	Dimensions du câble	
		Acier	Aluminium
MC	14/2 - 10-3	0.460 - 0.611 in. (12-16 mm)	0.402 - 0.570 in. (10-14 mm)
MCI-A			
AC/HCF			
MCI-A HCF	12/2 - 10-3		
MC-PCS (RIGIDE)	12/2 - 12-3		
CONDUIT RWFMC	Taille commerciale 9,5 mm (3/8 po) flex <i>Manchon anti courts-circuits requis</i>		

40RACCN / 4040RACCN

Type de câble (acier et aluminium)	Gamme de câbles	Dimensions du câble	
		Acier	Aluminium
MC	14/3 - 10-3	0.460 - 0.611 in. (12-16 mm)	0.402 - 0.570 in. (10-14 mm)
MCI-A			
AC			
AC/HCF	14/2 - 10-3		
MCI-A HCF	12/2 - 10-3		
MC-PCS (RIGIDE)	12/2 - 12-3		
CONDUIT RWFMC	Taille commerciale 9,5 mm (3/8 po) flex <i>Manchon anti courts-circuits requis</i>		

38RACCN / 40RACCN / 3838RACCN / 4040RACCN INSTRUCTIONS DE RETRAIT DU CONNECTEUR



HUBBELL CANADA
870 Brock Road South • Pickering, ON L1W 1Z8
1-800-465-7051
www.hubbell.ca



H3879_3838-4040_CANFR
rev 09/22