

Dispositifs DDFT portatifs Circuit Guard®



Feuillet de référence croisée

Ancien numéro de catalogue	Nouveau numéro de catalogue	Description
Module		
GFM20	GFMST20	Module DDFT - réglage manuel, jaune
GFM20A	GFMST20A	Module DDFT - réglage automatique, jaune
Fiche		
GFP5266C	GFPST5266C	Fiche DDFT, NEMA 5-15P, réglage manuel, noir
GFP5266CY	GFPST5266CY	Fiche DDFT, NEMA 5-15P, réglage manuel, jaune
GFP1C	GFPST1C	Fiche DDFT, NEMA 5-15P, cordon DDFT 1 pi., réglage manuel, jaune
Cordon		
GFP4C15A	GFPST4C15A	Cordon DDFT, 15A, 18", réglage automatique
GFP4C15M	GFPST4C15M	Cordon DDFT, 15A, 18", réglage manuel
GFP6C15A	GFPST6C15A	Cordon DDFT, 15A, 6', réglage automatique
GFP6C15M	GFPST6C15M	Cordon DDFT, 15A, 6', réglage manuel
GFP25C15A	GFPST25C15A	Cordon DDFT, 15A, 25', réglage automatique
GFP25C15M	GFPST25C15M	Cordon DDFT, 15A, 25' réglage manuel
GFPOEMA	GFPSOEMA	Cordon DDFT, 15A, 15', réglage automatique, fils dénudés
GFPOEMM	GFPSOEMM	Cordon DDFT, 15A, 15', réglage manuel, fils dénudés
GFP3C20M	GFPST3C20M	Cordon DDFT, 20A, 3', réglage manuel
GFP3C20MTL	GFPST3C20MTL	Cordon DDFT, Twist-Lock®, 20A, 3', réglage manuel
GFP3C15MTL	GFPST3C15MTL	Cordon DDFT, Twist-Lock®, 15A, 3', réglage manuel
GFP50C15WM	GFPST50C15WM	Cordon DDFT, 15A, 50', réglage manuel, fils dénudés
GFP100C15WM	GFPST100C15WM	Cordon DDFT, 15A, 100', réglage manuel, fils dénudés



www.hubbell.ca



HUBBELL CANADA • 870 Brock Road South • Pickering, ON L1W 1Z8

Tel. (905) 839-1138 • Fax: (905) 839-9108 Imprimé au Canada. Ces spécifications sont sujets à changement sans préavis.

00068_GFCI_CrossRef_CanFR_20221215_V1