



Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,05kVA

Par Acme Electric
No de catalogue T153004

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,05kVA.



Caractéristiques

- Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
- Bouclier électrostatique pour une meilleure protection

Général

| | |
|---|--------------------------------------|
| Numéro de catalogue | T153004 |
| La construction | Encapsulé |
| Augmentation maximale de la température | 115 degrés Celsius |
| Type de montage | Mur |
| Tension primaire | 240 X 480 |
| Catégorie de produits | Transformateur de distribution à sec |
| Tension secondaire | 120/240 V |
| Classe d'isolation UL | 130°C |
| CUP | 047503086285 |
| Matériau d'enroulement | CU |
| kVA | 0.1 |

Dimensions

| | |
|------------|-----------------------------|
| Dimensions | 3.05 in x 3.14 in x 6.41 in |
| Hauteur | 6.41 in |
| Longueur | 3.05 in |
| Poids | 4 lb |
| Largeur | 3.14 in |

Caractéristiques électriques

| | |
|--------------------|-------------|
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Tension primaire | 240 X 480 V |

Certifications et conformité

| | |
|-------------|-------------|
| Norme CSA | C22.2 n° 47 |
| Nema Rating | NEMA 3R |
| Norme UL | UL 506 |

Logistique

| | |
|----------------------|-----|
| Quantité de cartons | 3 |
| Quantité de palettes | 250 |

Documentation

- [Brochures - General Purpose Dry-Type Distribution Transformers](#)
- [Catalogues - Acme Electric Catalog - Section 1 - Dry-Type Distribution Transformers](#)
- [Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
- [Dessin technique - T153004](#)
- [Dessins à l'usage du client - a-125855](#)
- [Dessins à l'usage du client - a-125875](#)
- [SDD - HCC SDS](#)
- [Spécifications - T153004](#)
- [Spécifications - T153004](#)



Une marque Hubbell