



Low Voltage Distribution Transformer - Single Phase, 240X480 - 120/240V, 0.1kVA

Par Acme Electric
No de catalogue T153005

Low Voltage Distribution Transformer - Single Phase, 240X480 - 120/240V, 0.1kVA.



Caractéristiques

- Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
- Bouclier électrostatique pour une meilleure protection

Général

Numéro de catalogue	T153005
La construction	Encapsulé
Augmentation maximale de la température	115 degrés Celsius
Type de montage	Mur
Tension primaire	240 X 480
Catégorie de produits	Transformateur de distribution à sec
Tension secondaire	120/240 V
Classe d'isolation UL	130°C
CUP	047503085349
Matériau d'enroulement	CU
kVA	0.1

Dimensions

Dimensions	3.67 in x 3.89 in x 7.16 in
Hauteur	7.16 in
Longueur	3.67 in
Poids	5 lb
Largeur	3,89 pouces

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension primaire	240 X 480 V

Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Nema Rating	NEMA 3R
Norme UL	UL 506

Logistique

Quantité de cartons	3
Quantité de palettes	252

Documentation

[Brochures - General Purpose Dry-Type Distribution Transformers](#)
[Catalogues - Acme Electric Catalog - Section 1 - Dry-Type Distribution Transformers](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - T153005](#)
[Dessins à l'usage du client - a-125855](#)
[Dessins à l'usage du client - a-125875](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - T153005](#)
[Spécifications - T153005](#)