



Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,15kVA

Par Acme Electric
No de catalogue [T153006](#)

Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 240X480 - 120/240V, 0,15kVA.



Caractéristiques

- Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
- Bouclier électrostatique pour une meilleure protection

Général

Numéro de catalogue	T153006
La construction	Encapsulé
Augmentation maximale de la température	115 degrés Celsius
Type de montage	Mur
Tension primaire	240 X 480
Catégorie de produits	Transformateur de distribution à sec
Tension secondaire	120/240 V
Classe d'isolation UL	130°C
CUP	047503085387
Matériau d'enroulement	CU
kVA	0.1

Dimensions

Dimensions	3.67 in x 3.89 in x 7.16 in
Hauteur	7.16 in
Longueur	3.67 in
Poids	7 lb
Largeur	3,89 pouces

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension primaire	240 X 480 V

Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Nema Rating	NEMA 3R
Norme UL	UL 506

Logistique

Quantité de cartons	3
Quantité de palettes	180

Documentation

- [Brochures - General Purpose Dry-Type Distribution Transformers](#)
- [Catalogues - Acme Electric Catalog - Section 1 - Dry-Type Distribution Transformers](#)
- [Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
- [Dessin technique - T153006](#)
- [Dessins à l'usage du client - a-125855](#)
- [Dessins à l'usage du client - a-125875](#)
- [SDD - HCC SDS](#)
- [Spécifications - T153006](#)
- [Spécifications - T153006](#)



Une marque Hubbell