



Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 240 X 480 - 24/48V, 7.5kVA

Par Acme Electric
No de catalogue [T243570](#)

Transformateur Buck-Boost - Monophasé, 240 X 480 - 24/48V,
7.5kVA.



*Image représentative

Caractéristiques

- Facilement configurable pour de nombreuses applications
- Solution à moindre coût
- Augmentation du nombre de kVA de 5 à 10 fois

Général

Numéro de catalogue	T243570
La construction	Encapsulé
Augmentation maximale de la température	115 degrés Celsius
Type de montage	Mur
Tension primaire	240 X 480
Catégorie de produits	Transformateur Buck-Boost
Tension secondaire	24/48 V
Classe d'isolation UL	180°C
CUP	047503182505
Matériau d'enroulement	AL
kVA	7.5

Dimensions

Dimensions	10.84 in x 11.12 in x 20.81 in
Hauteur	20,81 pouces
Longueur	10,84 pouces
Poids	135 lb
Largeur	11,12 pouces

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	240 X 480 V

Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Nema Rating	NEMA 3R
Norme UL	UL 506

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	4

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - Buck-Boost Transformers](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - T243570](#)
[Vidéo - Product Information Video Series - Buck Boost Transformers](#)