



Low Voltage Distribution Transformer - Single Phase, 240X480 - 120/240V, 5kVA

Par Acme Electric

No de catalogue [T2530144S](#)

Low Voltage Distribution Transformer - Single Phase, 240X480 - 120/240V, 5kVA.



Caractéristiques

- Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
- Bouclier électrostatique pour une meilleure protection

Général

Numéro de catalogue	T2530144S
La construction	Encapsulé
Bouclier électrostatique	Blindé
Augmentation maximale de la température	115 degrés Celsius
Type de montage	Mur
Tension primaire	240 X 480
Catégorie de produits	Transformateur de distribution à sec
Tension secondaire	120/240 V
Classe d'isolation UL	180°C
CUP	047503090558
Matériau d'enroulement	CU
kVA	5

Dimensions

Dimensions	7.13 in x 10.31 in x 14.38 in
Hauteur	14,38 pouces
Longueur	7,13 pouces
Poids	75 lb
Largeur	10,31 pouces

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	240 X 480 V

Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Nema Rating	NEMA 3R
Norme UL	UL 506

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	24

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Brochures - General Purpose Dry-Type Distribution Transformers](#)
[Catalogues - Acme Electric Catalog - Section 1 - Dry-Type Distribution Transformers](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessin technique - T2530144S](#)
[Dessins à l'usage du client - a-102723](#)
[Dessins à l'usage du client - a-125850](#)
[Dessins à l'usage du client - a-125876](#)
[Dessins à l'usage du client - a-125892](#)
[Dessins à l'usage du client - a-125872](#)
[Dessins à l'usage du client - a-125851](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - T2530144S](#)
[Spécifications - T2530144S](#)



Une marque Hubbell