



# Transformateur de distribution basse tension - monophasé, 190/200/208/220 X 380/400/416/440 - 120/240V, 2kVA

Par Acme Electric

No de catalogue [TF217439S](#)



Transformateur de distribution basse tension - monophasé,  
190/200/208/220 X 380/400/416/440 - 120/240V, 2kVA.

## Caractéristiques

- Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores inférieurs aux normes NEMA
- Bouclier électrostatique pour une meilleure protection

## Général

Conformité CE	Marquage CE
Numéro de catalogue	TF217439S
La construction	Encapsulé
Bouclier électrostatique	Blindé
Augmentation maximale de la température	115 degrés Celsius
Type de montage	Mur
Tension primaire	190 / 200 / 208 / 220 X 380 / 400 / 416 / 440 V
Catégorie de produits	Transformateur de distribution à sec
Tension secondaire	120/240 V
Classe d'isolation UL	180°C
CUP	047503085264
Matériau d'enroulement	CU
kVA	2

## Dimensions

Dimensions	5.13 in x 5.5 in x 13 in
Hauteur	13 en
Longueur	5.13 in
Poids	39 lb
Largeur	5.5 in

## Caractéristiques électriques

Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension primaire	190/200/208/220 X 380/400/416/440 V

## Certifications et conformité

Conformité CE	Marquage CE
Norme CSA	C22.2 n° 47
Nema Rating	NEMA 3R
Norme UL	UL 506

## Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	20

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Brochures - General Purpose Dry-Type Distribution Transformers](#)  
[Catalogues - Acme Electric Catalog - Section 1 - Dry-Type Distribution Transformers](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessin technique - TF217439S](#)  
[Dessins à l'usage du client - a-700601](#)  
[Dessins à l'usage du client - a-700598](#)  
[Dessins à l'usage du client - a-700600](#)  
[Dessins à l'usage du client - a-700602](#)  
[Dessins à l'usage du client - a-700599](#)  
[Dessins à l'usage du client - a-700592](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - TF217439S](#)  
[Spécifications - TF217439S](#)



Une marque Hubbell