

## Transformateur moyenne tension - monophasé, 2400 - 120/240V, 25kVA

Par Acme Electric  
No de catalogue [WC025K01](#)

Transformateur moyenne tension - monophasé, 2400 -  
120/240V, 25kVA.



\*Image représentative

### Général

Número de catalogue	WC025K01
La construction	Ventilé
Type de montage	Plancher
Tension primaire	2400
Catégorie de produits	Transformateur moyenne tension
Tension secondaire	120/240 V
CUP	047503094846
Matériau d'enroulement kVA	AL 25

### Dimensions

Profondeur	20 en
Hauteur	38.5 in
Poids	470 lb
Largeur	28.5 in

### Caractéristiques électriques

Efficiency	98.33%
Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	2400 V

### Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Réglementation du ministère de l'énergie	Conforme ou supérieur à la norme U.S. DOE 10 CFR Part 431
Nema Rating	NEMA 1
Norme UL	UL 1562

### Documentation

[Avis aux clients - Prop65\\_Cancer](#)  
[Brochures - Medium voltage dry-type transformers](#)  
[Catalogues - Acme Electric Catalog - Section 2 - Medium  
Voltage Transformers](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - WC025K01](#)