

Transformateur moyenne tension - monophasé, 4800 - 600V, 37,5kVA

Par Acme Electric
No de catalogue [WC037K09](#)

Transformateur moyenne tension - monophasé, 4800 - 600V,
37,5kVA.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	WC037K09
La construction	Ventilé
Type de montage	Plancher
Tension primaire	4800
Catégorie de produits	Transformateur moyenne tension
Tension secondaire	600 V
CUP	047503096857
Matériau d'enroulement kVA	AL 37.5

Dimensions

Profondeur	20 en
Hauteur	38.5 in
Poids	560 lb
Largeur	28.5 in

Caractéristiques électriques

Efficiency	98,30 pour cent
Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	4800 V

Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Réglementation du ministère de l'énergie	Conforme ou supérieur à la norme U.S. DOE 10 CFR Part 431
Nema Rating	NEMA 1
Norme UL	UL 1562

Documentation

[Avis aux clients - Prop65_Cancer](#)
[Brochures - Medium voltage dry-type transformers](#)
[Catalogues - Acme Electric Catalog - Section 2 - Medium
Voltage Transformers](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - WC037K09](#)