

Transformateur moyenne tension - monophasé, 2400 - 120/240V, 100kVA

Par Acme Electric
No de catalogue [WC100K01](#)

Transformateur moyenne tension - monophasé, 2400 -
120/240V, 100kVA.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	WC100K01
La construction	Ventilé
Type de montage	Plancher
Tension primaire	2400
Catégorie de produits	Transformateur moyenne tension
Tension secondaire	120/240 V
CUP	047503097052
Matériau d'enroulement kVA	AL 100

Dimensions

Profondeur	26.5 in
Hauteur	51.5 in
Poids	1150 lb
Largeur	40,5 pouces

Caractéristiques électriques

Efficiency	98.82%.
Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	2400 V

Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Réglementation du ministère de l'énergie	Conforme ou supérieur à la norme U.S. DOE 10 CFR Part 431
Nema Rating	NEMA 1
Norme UL	UL 1562

Documentation

[Avis aux clients - Prop65_Cancer](#)
[Brochures - Medium voltage dry-type transformers](#)
[Catalogues - Acme Electric Catalog - Section 2 - Medium
Voltage Transformers](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - WC100K01](#)