

Transformateur moyenne tension - triphasé, 2400Δ - 480ΔV, 300kVA

Par Acme Electric

No de catalogue [WI300K12](#)

Transformateur moyenne tension - triphasé, 2400Δ - 480ΔV, 300kVA.



*Image représentative

Général

Número de catalogue	WI300K12
La construction	Ventilé
Type de montage	Plancher
Tension primaire	2400Δ
Catégorie de produits	Transformateur moyenne tension
Tension secondaire	480D V
CUP	047503098783
Matériau d'enroulement	AL
kVA	300

Dimensions

Profondeur	32 en
Hauteur	66 en
Poids	1980 lb
Largeur	50,5 pouces

Caractéristiques électriques

Efficiency	98.93%
Fréquence nominale	60 Hz
Tension primaire	2400D V

Certifications et conformité

Norme CSA	C22.2 n° 47
Réglementation du ministère de l'énergie	Conforme ou supérieur à la norme U.S. DOE 10 CFR Part 431
Nema Rating	NEMA 1
Norme UL	UL 1562

Documentation

[Avis aux clients - Prop65_Cancer](#)
[Brochures - Medium voltage dry-type transformers](#)
[Catalogues - Acme Electric Catalog - Section 2 - Medium Voltage Transformers](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - WI300K12](#)