



Douille résistante aux intempéries, 75-150W lampes Par 38, gris

Par Bell
No de catalogue 5606-0



Douille résistante aux intempéries, 75-150W lampes Par 38, gris.

Général

Sensibilité de détection réglable	Non
Numéro de catalogue	5606-0
Couleur	
La construction	Métallique
Du crépuscule à l'aube	Non
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'appareil	Architectural;Inondation;Pivot
Type de verre/lentille	No Verres/lentilles
Source lumineuse	
Matériau	Aluminium moulé sous pression
Type	
CUP	050169560600
Résistant aux intempéries	Oui

Dimensions

Dimensions	5 in x 2.094 in x 2.094 in
Hauteur	2 094 en
Longueur	5 en
Amplitude des mouvements	180 °
Poids	0,387 lb
Largeur	2 094 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none">• Homologué UL• Certifié CSA
Certifié ENERGY STAR	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 1598

Logistique

Quantité de cartons	30
Type d'emballage	Réduire
Quantité de palettes	4500
Paquet standard	30

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Catalogues - Weatherproof Boxes, Covers & Lighting D1-D50](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - 5606 series, 5612-0](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - 5606-0](#)
[Spécifications - 5606-0](#)



Une marque Hubbell