



Couvercle rond de 4 po résistant aux intempéries pour lampes Par 38 de 75 à 150 W. Couvercle combiné rond résistant aux intempéries pour lampes Par 38 de 75-150W, comprend 1 douille, un joint et la quincaillerie, blanc

Par Bell

No de catalogue 5624-1

Couvercle rond de 4 po à l'épreuve des intempéries pour lampes Par 38 de 75 à 150 W. Couvercle combiné rond résistant aux intempéries pour lampes Par 38 de 75-150W, comprenant 1 douille, un joint et la quincaillerie, blanc.



Général

Sensibilité de détection réglable	Non
Numéro de catalogue	5624-1
Couleur	
La construction	Métallique
Du crépuscule à l'aube	Non
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'appareil	Architectural;Inondation;Pivot
Type de verre/lentille	No Verres/lentilles
Source lumineuse	<ul style="list-style-type: none">• Incandescent• PAR 38
Matériau	Aluminium moulé sous pression
Nombre de prises	1
Type	<ul style="list-style-type: none">• Couverture• Éclairage
CUP	050169562413
Résistant aux intempéries	Oui

Dimensions

Dimensions	3.336 in x 4.125 in x 4.125 in
Hauteur	4.125 in
Longueur	3.336 in
Poids	0,8 lb
Largeur	4.125 in

Certifications et conformité

Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none">• Homologué UL• Certifié CSA
Certifié ENERGY STAR	Non

Logistique

Quantité de cartons	8
Type d'emballage	Réduire
Quantité de palettes	840
Paquet standard	8

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Catalogues - Weatherproof Boxes, Covers & Lighting D1-D50](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - 5624 series](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - 5624-1](#)
[Spécifications - 5624-1](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BELL_CA-56241-SPEC-FR | REV 7/2024