



## Couvercle rond étanche de 4 po pour lampes Par 38 de 75 à 150 W. Couvercle combiné rond résistant aux intempéries pour lampes Par 38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, un joint et la quincaillerie, blanc

Par Bell

No de catalogue 5625-1

Couvercle rond de 4 po à l'épreuve des intempéries pour lampes Par 38 de 75 à 150 W. Couvercle combiné rond résistant aux intempéries pour lampes Par 38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, un joint et la quincaillerie, blanc.



### Général

Sensibilité de détection réglable	Non
Numéro de catalogue	5625-1
Couleur	
La construction	Métallique
Du crépuscule à l'aube	Non
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'appareil	Architectural;Inondation;Pivot
Type de verre/lentille	No Verres/lentilles
Source lumineuse	
Matériau	Aluminium moulé sous pression
Nombre de prises	3
Type	
CUP	050169562512
Résistant aux intempéries	Oui

### Dimensions

Portée de détection (pieds)	75 pieds
Dimensions	3.336 in x 8 in x 4.125 in
Hauteur	4.125 in
Longueur	3.336 in
Amplitude des mouvements	110 °
Poids	0,854 lb
Largeur	8 en

### Certifications et conformité

Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none"><li>Homologué UL</li><li>Certifié CSA</li></ul>
Certifié ENERGY STAR	Non

### Logistique

Quantité de cartons	8
Type d'emballage	Réduire
Quantité de palettes	840
Paquet standard	8

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)  
[Catalogues - Weatherproof Boxes, Covers & Lighting D1-D50](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[Dessins de vente - 5625 series](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - 5625-1](#)  
[Spécifications - 5625-1](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BELL\_CA-56251-SPEC-FR | REV 7/2024