



## Kit d'éclairage rectangulaire résistant aux intempéries pour lampes Par38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, un boîtier et un couvercle, blanc

Par Bell

No de catalogue [5818-6](#)

Kit d'éclairage rectangulaire résistant aux intempéries pour lampes Par38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, un boîtier et un couvercle, blanc.



### Général

Numéro de catalogue	5818-6
Couleur	
La construction	Métallique
Couvercle inclus	Oui
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'appareil	Architectural;Inondation;Pivot
Source lumineuse	<ul style="list-style-type: none"><li>Incandescent</li><li>PAR 38</li></ul>
Nombre de prises	3
Interrupteur à bascule	Non
Type	<ul style="list-style-type: none"><li>Boîte</li><li>Couvercle</li><li>Éclairage</li></ul>
CUP	050169581865
Résistant aux intempéries	Oui

### Dimensions

Dimensions	3.336 in x 10 in x 4.594 in
Hauteur	4.594 in
Longueur	3.336 in
Poids	1,975 lb
Largeur	10 en

### Certifications et conformité

Liste certifiée	Répertorié UL
-----------------	---------------

### Logistique

Quantité de cartons	4
Type d'emballage	En boîte
Quantité de palettes	448
Paquet standard	4

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)  
[Catalogues - Weatherproof Boxes, Covers & Lighting D1-D50](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - 5818-6](#)  
[Spécifications - 5818-6](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BELL\_CA-58186-SPEC-FR | REV 7/2024