



Kit d'éclairage intensif LED résistant aux intempéries avec détecteur de mouvement, blanc

Par Bell

No de catalogue 5882-6



Kit d'éclairage de surface LED résistant aux intempéries avec détecteur de mouvement, blanc.

Caractéristiques

- Construction robuste en fonte pour les lampes et le couvercle
- Lampes LED blanc chaud (3000K) 2000 Lumens
- 26W
- Joint pivotant multidirectionnel innovant pour un réglage facile de la lumière
- Détecteur de mouvement 180° inclus avec durée
- Contrôle de la sensibilité et de la cellule photoélectrique
- Instructions multilingues dans chaque emballage

Général

Numéro de catalogue	5882-6
Couleur	
La construction	Métallique
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'appareil	Détecteur de mouvement
Source lumineuse	
Lumens	0-2000 Lumens
Type	
CUP	050169588260

Dimensions

Dimensions	7.75 in x 10.75 in x 6.375 in
Hauteur	6.375 et
Longueur	7.75 in
Poids	3 lb
Largeur	10.75 in

Caractéristiques électriques

Puissance	26 W
-----------	------

Certifications et conformité

Liste certifiée	<ul style="list-style-type: none">• Homologué UL• Certifié CSA
Nema Rating	NEMA 3R

Logistique

Quantité de cartons	4
Quantité de palettes	72

Documentation

- [Catalogues - Weatherproof Boxes, Covers & Lighting D1-D50](#)
- [Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
- [Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
- [Fiches de vente - Weatherproof LED Flood Light Kit with Motion Sensor](#)
- [Manuels d'installation - LED Motion Sensor Installation Instructions](#)
- [Manuels d'installation - Installation/Testing Instructions](#)
- [SDD - HCC SDS](#)
- [Spécifications - 5882-6](#)
- [Spécifications - 5882-6](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BELL_CA-58826-SPEC-FR | REV 7/2024