



## Kit d'éclairage rectangulaire résistant aux intempéries pour lampes Par38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, un boîtier, un couvercle et une cellule photoélectrique, gris

Par Bell

No de catalogue 5883-5



Kit d'éclairage rectangulaire résistant aux intempéries pour lampes Par38 de 75-150W, comprenant 2 douilles, un boîtier, un couvercle et une cellule photoélectrique, gris.

### Général

Sensibilité de détection réglable	Non
Numéro de catalogue	5883-5
Couleur	
La construction	Métallique
Du crépuscule à l'aube	Non
EU RoHS Exemption	6b
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'appareil	Architectural;Inondation;Pivot
Type de verre/lentille	No Verres/lentilles
Source lumineuse	<ul style="list-style-type: none"><li>• Incandescent</li><li>• PAR 38</li><li>• Boîte</li><li>• Couvercle</li><li>• Eclairage</li><li>• Cellule photoélectrique</li></ul>
Type	
CUP	050169588352
Résistant aux intempéries	Oui

### Dimensions

Dimensions	2.125 in x 2.75 in x 10.938 in
Hauteur	10 938 en
Longueur	2.125 en
Poids	1,823 lb
Largeur	2.75 in

### Certifications et conformité

Liste certifiée	Répertorié UL
Certifié ENERGY STAR	Non

### Logistique

Quantité de cartons	4
Type d'emballage	En boîte
Quantité de palettes	448
Paquet standard	4

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)  
[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)  
[Catalogues - Weatherproof Boxes, Covers & Lighting D1-D50](#)  
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)  
[SDD - HCC SDS](#)  
[Spécifications - 5883-5](#)  
[Spécifications - 5883-5](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BELL\_CA-58835-SPEC-FR | REV 7/2024