



Lampe de jardin métallique incandescente à 4 niveaux, 1/2 in. NPT et fils de 18 pouces

Par Bell

No de catalogue 5893-8

Lampe de jardin métallique incandescente à 4 niveaux, 1/2 in. NPT et fils de 18 pouces.



Général

Numéro de catalogue	5893-8
Couleur	
Du crépuscule à l'aube	Non
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'appareil	Paysage
Type de verre/lentille	Clair
Source lumineuse	Incandescent
Kit d'éclairage	Oui
Matériau	Métallique
Type de montage	Sol
Nombre de boîtiers inclus	1
Type	Eclairage
CUP	050169589380
Imperméable à l'eau	Oui
Résistant aux intempéries	Oui

Dimensions

Dimensions	5.125 in x 5.625 in x 8.813 in
Hauteur	8.813 in
Longueur	5,125 pouces
Poids	3.48 lb
Largeur	5,625 in

Caractéristiques électriques

Puissance de la lampe	60 W
Tension primaire	120 V
Gamme de poids	0-60 W

Certifications et conformité

Liste certifiée	Listé cULus
Certifié ENERGY STAR	Non

Logistique

Quantité de cartons	2
Type d'emballage	Boîte
Quantité de palettes	310
Paquet standard	2

Documentation

[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Catalogues - Weatherproof Boxes, Covers & Lighting D1-D50](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - 5884-8 5893-8](#)
[Manuels d'installation - Tiered Incandescent Garden Lights](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - 5893-8](#)
[Spécifications - 5893-8](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BELL_CA-58938-SPEC-FR | REV 7/2024