



Douille orientable résistante aux intempéries, traditionnelle ou CFL, pour ampoule Par 38, blanche

Par Bell

No de catalogue [LTS100WH](#)

Douille pivotante résistante aux intempéries, traditionnelle ou CFL, pour ampoule Par 38, blanche.



Général

Numéro de catalogue	LTS100WH
Couleur	
La construction	Métallique
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'appareil	Architectural;Inondation;Pivot
Source lumineuse	- LFC - PAR 38
Matériau	Aluminium moulé sous pression
Type	Eclairage
CUP	092326111416
Résistant aux intempéries	Oui

Dimensions

Dimensions	2.6 in x 4 in x 5.56 in
Hauteur	5.56 in
Longueur	2.6 in
Poids	0.37 lb
Largeur	4 dans

Certifications et conformité

Liste certifiée	Répertorié UL
NEC	Conforme à la loi

Logistique

Quantité de cartons	10
Type d'emballage	Réduire
Quantité de palettes	1600
Paquet standard	10

Documentation

[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Catalogues - Weatherproof Boxes, Covers & Lighting D1-D50](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - LTS100](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - LTS100WH](#)
[Spécifications - LTS100WH](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BELL_CA-LTS100WH-SPEC-FR | REV 7/2024