



Douille étanche, non métallique, blanche

Par Bell

No de catalogue [PLTS100WH](#)

Douille étanche, non métallique, blanche.



Caractéristiques

- Construction durable en polycarbonate à haute résistance aux chocs
- Douilles de lampe en porcelaine
- Montage facile sans outil
- Utilise des lampes PAR 38 de 75 à 150 watts
- Câbles extra longs
- Joint et matériel de montage inclus
- Instructions multilingues dans chaque emballage

Général

Sensibilité de détection réglable	Non
Numéro de catalogue	PLTS100WH
Couleur	
La construction	Non métallique
Du crépuscule à l'aube	Non
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'appareil	Architectural;Inondation;Pivot
Type de verre/lentille	No Verres/lentilles
Source lumineuse	
Type	
CUP	092326130226
Résistant aux intempéries	Oui

Dimensions

Dimensions	2.4 in x 4.48 in x 4.78 in
Hauteur	4,78 pouces
Longueur	2.4 in
Poids	0,3 lb
Largeur	4.48 en

Certifications et conformité

Liste certifiée	Répertoire UL
Certifié ENERGY STAR	Non
NEC	Conforme à la loi
Nema Rating	NEMA 3R

Logistique

Quantité de cartons	12
Type d'emballage	Réduire
Quantité de palettes	1920
Paquet standard	12

Documentation

[Brochures - Non-metallic Weatherproof Boxes, Covers & Lighting](#)
[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Catalogues - Weatherproof Boxes, Covers & Lighting D1-D50](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - PLTS100](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - PLTS100WH](#)
[Spécifications - PLTS100WH](#)



Une marque Hubbell