



Lampe de poche portable résistante aux intempéries, compatible avec les ampoules Par 38, compatible avec les ampoules fluocompactes, bronze

Par Bell

No de catalogue [SL101B](#)

Lampe de poche portable résistante aux intempéries, avec ampoule Par 38, compatible avec les ampoules fluocompactes, bronze.



Caractéristiques

- Construction robuste en acier moulé sous pression
- Le revêtement en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures.
- La rotule de verrouillage assure le positionnement positif de la lampe et permet une orientation précise.
- Utilise une ampoule Par 38 (150W maximum, non incluse)

Général

Numéro de catalogue	SL101B
Couleur	
La construction	Métallique
Du crépuscule à l'aube	Non
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'appareil	Architectural;Paysage;Portable
Type de verre/lentille	No Verres/lentilles
Source lumineuse	
Kit d'éclairage	Non
Type de montage	
Nombre de boîtiers inclus	1
Type	
CUP	092326110990
Résistant aux intempéries	Oui

Dimensions

Dimensions	2.55 in x 4 in x 10.5 in
Hauteur	10,5 pouces
Longueur	2.55 in
Poids	0.45 lb
Largeur	4 dans

Certifications et conformité

Liste certifiée	Répertorié UL
Certifié ENERGY STAR	Non
NEC	Conforme à la loi
Nema Rating	NEMA 3R

Logistique

Quantité de cartons	10
Type d'emballage	Coquille
Quantité de palettes	840
Paquet standard	10

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice](#)
[Catalogues - RACO / TayMac / Bell Full Catalog](#)
[Catalogues - Weatherproof Boxes, Covers & Lighting D1-D50](#)
[Conditions générales d'utilisation - HCC Terms & Conditions](#)
[Dessins de vente - SL101B Customer Drawing](#)
[SDD - HCC SDS](#)
[Spécifications - SL101B](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BELL_CA-SL101B-SPEC-FR | REV 7/2024