

Filière double L en acier inoxydable, Index 10SH

Par Burndy

No de catalogue 10SH60

L Die, indice 10SH.



Général

Application - A utiliser sur	A utiliser avec Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD
Numéro de catalogue	10SH60
Capacité de force de sertissage	60 tonnes
L'indice	10SH
Le type	L Les
Matériau	Acier inoxydable
Type	Mourir
CUP	621945446816
UPC 12 Digit	6219454468166

Dimensions

Dimensions	3,17 in x 2,50 in x 1,56 in
Hauteur	1.56 in
Longueur	3,17 pouces
Largeur	2.5 in

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
---	----

Logistique

Quantité de cartons	1
Contenu du paquet	Mourir seulement
Quantité de palettes	594

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Dessins de vente - 50055102](#)
[Spécifications - 10SH60](#)
[Spécifications - 10SH60](#)