

1PBS500, épissureur/réducteur noir résistant aux UV, 2, #6-500 kcmil

Par Burndy
No de catalogue 1PBS500



UNITAP™ noir résistant aux UV, 2, #6 - 500 Kcmil, 5 in L, 1.62 in W.

Caractéristiques

- Le revêtement anti-UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif.
- L'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact.
- La capacité de prise de gamme réduit le nombre de connecteurs nécessaires en stock.

Général

Numéro de catalogue	1PBS500
Type de connecteur	Multi-Tap
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Clé hexagonale	3/8
Couple d'installation recommandé en livres sterling	375 in-lb
Isolation	Y
Type d'isolation	Plastisol
Matériau	Aluminium
Matériau - Quincaillerie	Aluminium
Nombre de ports	2
Attribut physique - Nombre de vis	2
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	UNITAP
Température nominale	194° F
Nom du commerce	UNITAP™
Type	BIBS, Multi-Port
CUP	781810295892
UPC 12 Digit	7818102958922

Dimensions

Dimension - Fraction de hauteur	2.625 et
Dimension - Hauteur pouce	2.62 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	127 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.00 in
Dimension - Taille de la vis en pouces	9/25
Dimension - Fraction de la largeur	1-31/50 en
Dimension - Largeur en pouces	1.62 in
Dimension - Largeur mm	41 mm

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	600 V
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	6 AWG - 500 kcmil
Conducteur - Cuivre Taille des brins	6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	6 AWG - 500 kcmil
Taille du conducteur	6 AWG-500 KCMIL
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> AL C Str-Size CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - UNITAP™ Products](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)
[Dessins de vente - SD214514-03](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_PBS_LineArt](#)
[Spécifications - 1PBS500](#)
[Spécifications - 1PBS500](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-1PBS500-SPEC-FR | REV 7/2024