

1PLD7503HD, noir résistant aux UV, 2 côtés, 3 ports, #2 AWG-750 kcmil

Par Burndy

No de catalogue [1PLD7503HD](#)



750-2 RECTO-VERSO 3 PORTS HD BLK.

Caractéristiques

- Le revêtement anti-UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif.
- L'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact.
- La capacité de prise de gamme réduit le nombre de connecteurs nécessaires en stock.

Général

Numéro de catalogue	1PLD7503HD
Type de connecteur	Multi-Tap
Clé hexagonale	3/8 in
Couple d'installation recommandé in-lb	500 in-lb
Matériau	Aluminium
Nombre de ports	3
Température nominale	De -40°C à 135°C
Nom du commerce	UNITAP™
CUP	621945480735

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	101.6
Dimension - Longueur hors tout pouces	4

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	600 V
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Taille du conducteur	2 AWG-750 KCMIL
----------------------	-----------------

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)
- [Dessins de vente - 50079815](#)
- [Spécifications - 1PLD7503HD](#)
- [Spécifications - 1PLD7503HD](#)