


1PLD7508, noir résistant aux UV, 2 côtés, 8 ports, #2 AWG-750 kcmil

Par Burndy

No de catalogue 1PLD7508

Connecteurs de distribution en aluminium recouverts de plastisol noir UV, entrée double face, 8 ports, #2 AWG- 750 Kcmil, 600 V, 3/8" Hex.



Caractéristiques

- Le revêtement anti-UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif.
- L'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact.
- La capacité de prise de gamme réduit le nombre de connecteurs nécessaires en stock.

Général

Numéro de catalogue	1PLD7508
Type de connecteur	Multi-Tap
Clé hexagonale	3/8
Couple d'installation recommandé in-lb	500 in-lb
Isolation	Y
Type d'isolation	Plastisol
Matériau	Aluminium
Matériau - Quincaillerie	Aluminium
Nombre de ports	8
Attribut physique - Nombre de vis	8
Attribut physique - Type de vis	Allen
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Température nominale	194
CUP	781810287453
UPC 12 Digit	7818102874533

Dimensions

Dimension - Fraction de hauteur	3 dans
Dimension - Hauteur pouce	3.00 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	283 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	11,13 pouces
Dimension - Taille de la vis en pouces	13/16
Dimension - Largeur en pouces	3.38 in
Dimension - Largeur mm	86 mm

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum 600 V

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size 2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;266 kcmil;300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil

Conducteur - AL Str Gamme de tailles 2 AWG-750 kcmil

Conducteur - Cuivre Taille des brins 2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins 2 AWG-750 kcmil

Taille du conducteur 2 AWG-750 KCMIL

Type de conducteur

- AL C Str-Size
- CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY
Catalog

Dessins de vente - SD214514-07

Image(s) de la coupe transversale du produit -

BUR_PLD_LineArt

Spécifications - 1PLD7508

Spécifications - 1PLD7508



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-1PLD7508-SPEC-FR | REV 7/2024