

38SWSSMD, rondelle fendue 3/8", acier inoxydable

Par Burndy

No de catalogue [38SWSSMD](#)



Rondelle fendue en acier inoxydable 3/8.

Général

Numéro de catalogue	38SWSSMD
Type de connecteur	Laveuse - Split
Matériau	ACIER INOXYDABLE
CUP	781810214046

Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.375
Dimension - Diamètre intérieur en pouces	0.39
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.683

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 50001452](#)
- [Spécifications - 38SWSSMD](#)
- [Spécifications - 38SWSSMD](#)