

38X125HSSB, boulon à tête hexagonale 3/8" x 1-1/4", acier inoxydable



Par Burndy

No de catalogue [38X125HSSB](#)

Boulon en acier inoxydable 3/8 x 1,25.

Général

| | |
|---------------------|------------------|
| Numéro de catalogue | 38X125HSSB |
| Matériau | ACIER INOXYDABLE |
| CUP | 781810012314 |
| UPC 12 Digit | 7818100123144 |

Dimensions

| | |
|---|----------|
| Dimension - B Fraction de la longueur | 1-1/4 in |
| Dimension - B Longueur pouce | 1.25 in |
| Dimension - fraction de la taille des boulons | 3/8 |
| Dimension - Taille du filetage | 3/8-16 |
| Dimension - Filets par pouce | 16 |

Certifications et conformité

| | |
|---|-----|
| Certification - Approuvé par l'ACNOR | Non |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 50047604](#)
- [Spécifications - 38X125HSSB](#)
- [Spécifications - 38X125HSSB](#)