

50X250HSSBBOX, boulon à tête hexagonale 1/2" x 250", acier inoxydable



Par Burndy

No de catalogue [50X250HSSBBOX](#)

Boulon à tête hexagonale en acier inoxydable, 2.50 IN L, 1/2 IN-13
Taille du filetage.

Général

Numéro de catalogue	50X250HSSBBOX
Type de connecteur	Boulon - Hexagonal
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Couple d'installation recommandé in-lb	480 LBS/in
Matériau	Acier inoxydable
Sous marque	BOULON DE FERRONNERIE
Type	HSSB,Boulons hexagonaux
CUP	781810361535
UPC 12 Digit	7818103615355

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-1/2 in
Dimension - B Longueur pouce	2.5 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0,5 pouce
Dimension - Taille du filetage	1/2-13
Dimension - Filets par pouce	13

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	1000
Quantité de palettes	58000

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section F - Accessories](#)
[Dessins de vente - 50041364](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_HEBBOX_LineArt1](#)
[Spécifications - 50X250HSSBBOX](#)
[Spécifications - 50X250HSSBBOX](#)