

ACC-ECTB68, Clip horizontal à 180 degrés avec collier de serrage Nylon6/6, 8".

Par Burndy

No de catalogue [ACC-ECTB68](#)

Clip de bordure Wiley avec collier de serrage, installation horizontale (180 degrés) perpendiculaire.



Général

Numéro de catalogue	ACC-ECTB68
Type d'installation	Installation horizontale (180 degrés) perpendiculaire
Matériau	Nylon 6/6
Résistance à la traction	50 lb.
CUP	621945554375

Dimensions

Dimension - Diamètre du bundle Max inch	1.95 in
Longueur	8 en

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	N
Certification - cULus	N
Liste certifiée	Reconnu UL62275
Norme(s) industrielle(s)	Reconnu UL62275

Logistique

Quantité de cartons	1000
---------------------	------

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - Wiley Wire Management Guide](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E4 - Wiley Grounding](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section G - Wire Management](#)
- [Certifications - UL Certificate of Compliance UL 62275](#)
- [Dessins de vente - 50100741](#)
- [Spécifications - ACC-ECTB68](#)
- [Spécifications - ACC-ECTB68](#)