

## B22F484N Tresse flexible en cuivre

Par Burndy

No de catalogue [B22F484N](#)

Cu Tresse flexible, 4 trous 2 ferrules, espacement 1.75", 48.00" L, 1100 Ampères. L, 1100 Amps.



### Général

Numéro de catalogue	B22F484N
Type de connecteur	Tresse
Matériau	Cuivre
Matériau - Ferrules	Y
Attribut physique - Nombre de tresses	4
Plaqué	Y
CUP	781810165201
UPC 12 Digit	7818101652011

### Dimensions

Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en
Dimension - L Longueur hors tout mm	1219 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	48 en
Longueur	48 en

### Caractéristiques électriques

Valeur nominale - Ampérage extérieur	1100 A
--------------------------------------	--------

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertoire UL	Non

### Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - se212603-01](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_B22F-4N\\_LineArt](#)

[Spécifications - B22F484N](#)

[Spécifications - B22F484N](#)