

B22G244N Tresse flexible en cuivre

Par Burndy

No de catalogue [B22G244N](#)

Tresse en cuivre flexible.



Général

Numéro de catalogue	B22G244N
Type de connecteur	Tresse
Matériau	Cuivre
Matériau - Ferrules	Y
Attribut physique - Nombre de tresses	4
Plaqué	Y
CUP	781810142912

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	610 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	24.00 in
Longueur	24 en

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	1300 A
Valeur nominale - Ampérage extérieur	1300

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertoire UL	Non

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding](#)
- [Dessins de vente - 10095071](#)
- [Spécifications - B22G244N](#)
- [Spécifications - B22G244N](#)