

## B22G26G31W Tresse flexible en cuivre

Par Burndy

No de catalogue [B22G26G31W](#)

Plaqué étain Ferrules.



### Général

Numéro de catalogue	B22G26G31W
Type de connecteur	Tresse
Matériau	Cuivre
Matériau - Ferrules	Y
Attribut physique - Nombre de tresses	4
Plaqué	Y
CUP	781810210796

### Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	660 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	26.00 in
Longueur	26 en

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	1200 A
Valeur nominale - Ampérage extérieur	1200

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Non

### Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 10105858](#)
- [Spécifications - B22G26G31W](#)
- [Spécifications - B22G26G31W](#)