

## B2D18 Tresse flexible en cuivre

Par Burndy

No de catalogue [B2D18](#)

Tresse en cuivre flexible.



### Général

Numéro de catalogue	B2D18
Type de connecteur	Tresse
Matériau	Cuivre
Matériau - Ferrules	Y
Attribut physique - Nombre de tresses	2
Plaqué	Y
CUP	781810809068
UPC 12 Digit	7818108090688

### Dimensions

Dimension - D pouce	2.5
Dimension - Taille du trou en pouces	0.44
Dimension - L Longueur hors tout mm	457 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	18.00 pouces
Dimension - N pouce	0.62
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.94
Longueur	18 en

### Caractéristiques électriques

Valeur nominale - Ampérage à l'intérieur	380
Valeur nominale - Ampérage extérieur	455

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertoire UL	Oui

### Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - 30015666](#)  
[Spécifications - B2D18](#)  
[Spécifications - B2D18](#)