

B2D18D33TNCG1 Tresse flexible en cuivre

Par Burndy

No de catalogue [B2D18D33TNCG1](#)

Plaqué étain Ferrules.



Général

Numéro de catalogue	B2D18D33TNCG1
Type de connecteur	Tresse
Matériau	Cuivre
Matériau - Ferrules	Y
Attribut physique - Nombre de tresses	2
Plaqué	Y
CUP	781810421000
UPC 12 Digit	7818104210000

Dimensions

Dimension - D pouce	2
Dimension - L Longueur hors tout mm	466 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	18,33 pouces
Dimension - N pouce	0.56
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.94
Longueur	18,33 pouces
Poids	0.89 lb

Caractéristiques électriques

Valeur nominale - Ampérage à l'intérieur	380
Valeur nominale - Ampérage extérieur	395

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertoire UL	Non

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - cwsc34886-01](#)
[Spécifications - B2D18D33TNCG1](#)
[Spécifications - B2D18D33TNCG1](#)