

B2D19D42NTNCG1 Tresse flexible en cuivre

Par Burndy

No de catalogue [B2D19D42NTNCG1](#)

Plaqué étain Ferrules.



Général

Número de catalogue	B2D19D42NTNCG1
Type de connecteur	Tresse
Matériau	Cuivre
Matériau - Ferrules	Y
Attribut physique - Nombre de tresses	2
Plaqué	Y
CUP	781810421017
UPC 12 Digit	7818104210177

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	493 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	19.39 en pouces
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.94 en pouces
Longueur	19,4 pouces
Poids	1.06 lb

Caractéristiques électriques

Valeur nominale - Ampérage à l'intérieur	380
Valeur nominale - Ampérage extérieur	395

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Non

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - cwsc34887](#)
- [Modèles 3D - B2D19D42NTNCG1_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - B2D19D42NTNCG1_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - B2D19D42NTNCG1_MODEL-IGES](#)
- [Spécifications - B2D19D42NTNCG1](#)
- [Spécifications - B2D19D42NTNCG1](#)