

## BBB14224B, Barre collectrice en cuivre nu, 24" de long, 36 trous

Par Burndy

No de catalogue [BBB14224B](#)



Barre collectrice en cuivre, 36 trous, 24 in L, Peut être utilisée comme point de mise à la terre commun et pour les applications d'alimentation.

### Général

Número de catalogue	BBB14224B
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	36
Sous marque	BUS BAR
Type	BBB
CUP	781810489321
UPC 12 Digit	7818104893211

### Dimensions

Dimension - Longueur de la barre en pouces	24 en
Dimension - Longueur de la barre mm	610 mm
Dimension - Épaisseur de la barre en pouces	0,25 pouce
Dimension - Epaisseur de la barre mm	6 millimètres
Dimension - Largeur de la barre en pouces	2 en
Dimension - Largeur de la barre mm	51 mm
Dimension - Taille du trou en pouces	0,28 pouce
Dimension - Taille du trou mm	7 mm
Dimension - Fraction de la largeur	2 en
Dimension - Largeur en pouces	2.00 in

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Oui
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	90

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Brochures - Grounding Busbars - Complete Product Guide](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding](#)
- [Dessins de vente - 10103867](#)
- [Spécifications - BBB14224B](#)
- [Spécifications - BBB14224B](#)