

BBB14412F, Barre collectrice en cuivre nu, 12" de long, 12 trous

Par Burndy

No de catalogue [BBB14412F](#)

Barre collectrice en cuivre, 12 trous, 12 in L, Peut être utilisée comme point de mise à la terre commun et pour les applications d'alimentation.

Général

Número de catalogue	BBB14412F
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	24
Sous marque	BUS BAR
Type	BBB
CUP	781810489369
UPC 12 Digit	7818104893699

Dimensions

Dimension - Longueur de la barre en pouces	12 en
Dimension - Longueur de la barre mm	305 mm
Dimension - Épaisseur de la barre en pouces	0,25 pouce
Dimension - Epaisseur de la barre mm	6 millimètres
Dimension - Largeur de la barre en pouces	4 dans
Dimension - Largeur de la barre mm	102 mm
Dimension - Taille du trou en pouces	0.44 in
Dimension - Taille du trou mm	11 mm
Dimension - Fraction de la largeur	4 dans
Dimension - Largeur en pouces	4.00 in



Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Oui
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	90

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Brochures - Grounding Busbars - Complete Product Guide](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding](#)
[Dessins de vente - 10103867](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_BBB_LineArt](#)
[Modèles 3D - BBB14412F_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - BBB14412F_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - BBB14412F_MODEL-STEP](#)
[Spécifications - BBB14412F](#)
[Spécifications - BBB14412F](#)