

BBB424UD, Barre collectrice en cuivre nu, 24" de long, 4" de large, non percée

Par Burndy

No de catalogue [BBB424UD](#)

Barre collectrice en cuivre, 24 in L, Peut être utilisée comme point de mise à la terre commun et pour les applications d'alimentation.



Général

Numéro de catalogue	BBB424UD
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	0
Sous marque	BUS BAR
Type	BBB, non percé
CUP	781810489451
UPC 12 Digit	7818104894511

Dimensions

Dimension - Épaisseur de la barre pouce	0,25 pouce
Dimension - Épaisseur de la barre mm	6 millimètres
Dimension - Fraction de la largeur	4 dans
Dimension - Largeur en pouces	4.00 in

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Oui
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	90

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Brochures - Grounding Busbars - Complete Product Guide](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding](#)
[Dessins de vente - 10103867](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_BBB_LineArt](#)
[Modèles 3D - BBB424UD_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - BBB424UD_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - BBB424UD_MODEL-PDF](#)
[Spécifications - BBB424UD](#)
[Spécifications - BBB424UD](#)