

BE12N1 Tresse flexible en cuivre

Par Burndy

No de catalogue [BE12N1](#)

Tresse en cuivre flexible.



Général

Numéro de catalogue	BE12N1
Type de connecteur	Tresse
Matériau	Cuivre
Matériau - Ferrules	Y
Attribut physique - Nombre de tresses	1
Plaqué	Y
CUP	781810490822
UPC 12 Digit	7818104908222

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	305 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	12.00 pouces
Longueur	12 en

Caractéristiques électriques

Valeur nominale - Ampérage à l'intérieur	340
Valeur nominale - Ampérage extérieur	405

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 10105628](#)
- [Spécifications - BE12N1](#)
- [Spécifications - BE12N1](#)