

## Tresse en cuivre flexible BE12U

Par Burndy

No de catalogue [BE12U](#)

Cu Tresse flexible, non percée, 12.00" L, Ampérage L, Ampérage : 340 à l'intérieur, 405 à l'extérieur.



### Général

Numéro de catalogue	BE12U
Type de connecteur	Tresse
Matériau	Cuivre
Matériau - Ferrules	Y
Attribut physique - Nombre de tresses	1
Plaqué	Y
CUP	781810202593
UPC 12 Digit	7818102025933

### Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	305 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	12.00 pouces
Longueur	12 en

### Caractéristiques électriques

Valeur nominale - Ampérage à l'intérieur	340
Valeur nominale - Ampérage extérieur	405

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Oui

### Documentation

- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - 10106290](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_BD\\_Lineart](#)
- [Spécifications - BE12U](#)
- [Spécifications - BE12U](#)