

## BGBL4, Cosse en aluminium, 4-14 AWG, tige 1/4", étamée

Par Burndy

No de catalogue [BGBL4](#)



Cosses à poser en aluminium, 4-14 AWG, tige 1/4", étamées.

### Caractéristiques

- Homologué UL486B, AL9CU pour les combinaisons de conducteurs en cuivre et en aluminium jusqu'à 90°C, applications 600 Volts
- Reconnu UL pour la mise à la terre et la liaison
- La fonction d'encastrement facilite l'installation

### Général

Numéro de catalogue	BGBL4
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Hex Size	Fente
Couple d'installation recommandé en livres sterling	35 LBS/in
Matériau	Aluminium
Type de matériau - Vis	Acier - zingué
Attribut physique - Type de vis	Fente
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	QIKLUG
Température nominale	194
Nom du commerce	QIKLUG™
Type	BGBL, Lay-In
CUP	781810124857
UPC 12 Digit	7818101248577

### Dimensions

Dimension - D pouce	0.62 in
Dimension - Fraction de hauteur	7/9 en
Dimension - Hauteur pouce	0,78 pouce
Dimension - Taille du trou en pouces	0,22 pouce
Dimension - Taille du trou mm	6 millimètres
Dimension - L Longueur hors tout mm	27 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.07 in
Dimension - N pouce	0.19 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.38 in

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	600 V
-------------------	-------

### Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	8 AWG;6 AWG;4 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	8 AWG-4 AWG
Conducteur - Cuivre solide Taille	14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteur - Cuivre massif Gamme de tailles	14 AWG-4 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	14 AWG - 4 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"><li>• AL C Str-Size</li><li>• CU C Str-Size</li><li>• CU C Taille solide</li></ul>

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	2400
---------------------	------

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY](#)

[Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)

[Dessins de vente - SE..212385-01](#)

[Image\(s\) de la coupe transversale du produit -](#)

[BUR\\_BGBL\\_LineArt](#)

[Modèles 3D - BGBL4\\_MODEL-STEP](#)

[Modèles 3D - BGBL4\\_MODEL-PDF](#)

[Modèles 3D - BGBL4\\_MODEL-IGES](#)

[Spécifications - BGBL4](#)

[Spécifications - BGBL4](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-BGBL4-SPEC-FR | REV 7/2024