

BITO750FX, prises multiples en aluminium, entrée latérale opposée, #2 AWG-750 kcmil, 2 ports

Par Burndy

No de catalogue [BITO750FX](#)

Aluminium UNITAP, Robinet - Entrée latérale opposée, #2 AWG-750 Kcmil, 2 PORT.



Général

Numéro de catalogue	BITO750FX
Clé hexagonale	3/8 in
Isolation	Y
Matériau	Aluminium
Nombre de ports	2
Plaqué	Y
Type de placage	Plaqué étain
Température nominale	135°C
Nom du commerce	UNITAP™
CUP	621945440692
UPC 12 Digit	6219454406922

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	3.00 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	73,15 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.88 in
Dimension - Largeur en pouces	2.75 in
Dimension - Largeur mm	69,85 mm

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	600 V
Tension - Maximum	600 V

Chef d'orchestre

Conducteur - AL Str Gamme de tailles	2 brins - 750 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	2 brins - 535 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	2 brins - 535 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	2 brins - 535 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	2 brins - 535 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	2 brins - 535 kcmil
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2 brins - 750 kcmil
Type de conducteur	• AL C Str-Size • CU C Str-Size • CU C Flex-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - UNITAP™ Products](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50046931](#)