

BSD2050Y, Enrouleur de décharge statique, usage intensif, Longueur de câble : 35' plus 15' pour Y

Par Burndy

No de catalogue [BSD2050Y](#)



Enrouleurs de décharge statique, usage intensif, longueur de câble : 35 pieds plus 15 pieds pour Y.

Caractéristiques

- Longueur de câble de 35 pieds plus 15 pieds pour Y
- Enroulement automatique E-Z PULL
- Construction robuste en acier
- Conception compacte et fermée
- Verrouillage positif à cliquet avec interrupteur marche/arrêt du cliquet
- Câble en acier installé
- Pince de mise à la terre universelle à mâchoire de 100 ampères
- Finition rouge cuite au four

Général

Longueur du câble	50 pieds
Serrure à câble	Y
Type de câble	Acier d'aviation
Numéro de catalogue	BSD2050Y
Couleur - Boîtier	Rouge
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre d'éléments de serrage	2
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Tension	Réglable
CUP	781810504482
UPC 12 Digit	7818105044822

Dimensions

Longueur du câble Actif	600
Dimension - Hauteur pouce	8.80 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	8.60 in
Dimension - Largeur en pouces	3.40 in
Dimension - Largeur mm	86 mm

Chef d'orchestre

Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size
--------------------	---

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
-------------------------------------	-----

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding](#)
[Dessins de vente - 30003968](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_BSD2050_LineArt](#)
[Modèles 3D - BSD2050Y_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - BSD2050Y_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - BSD2050Y_MODEL-IGES](#)
[Spécifications - BSD2050Y](#)
[Spécifications - BSD2050Y](#)