

Clé dynamométrique, 3/8" Drive, 30-150 IN LB

Par Burndy

No de catalogue [BTW30150](#)

Clé dynamométrique, 3/8" Drive, 30-150 IN LB.



Caractéristiques

- Bouton de déverrouillage rapide
- Sélection simple du couple à l'aide d'une bague de verrouillage à ressort
- Echelle graduée marquée au laser, facile à lire
- Commutateur de direction à 3 voies
- Poignée métallique moletée
- La clé produit un clic audible lorsque le couple sélectionné est atteint.

Général

Application - A utiliser sur A utiliser avec toute connexion mécanique dont les valeurs de couple sont comprises dans la plage de la clé dynamométrique spécifique.

Numéro de catalogue	BTW30150
Couple d'installation recommandé in-lb	30-150 in-lb
Plage de couple	30-150 in-lbs
Type	Clé dynamométrique
CUP	781810535417
UPC 12 Digit	7818105354177

Dimensions

Longueur	10,15 pouces
Poids	0,9 lb

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• ASME B107.14-2004• ISO 6789:2003
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	<ul style="list-style-type: none">• ASME B107.14M-2004• ISO 6789
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX

Logistique

Contenu du paquet	Clé dynamométrique, 3/8" Drive, 30-150 IN LB
-------------------	--

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical](#)
[Dessins de vente - 30019828](#)
[Spécifications - BTW30150](#)
[Spécifications - BTW30150](#)