

BULF10P, Connecteur rapide Vinyl Bullet pour 12 - 10 AWG

Par Burndy

No de catalogue [BULF10P](#)



Connecteurs femelles Bullet, 10-12 AWG, 0.89" L, 0.20" W, isolant vinyle, jaune (couleur de l'isolant). L, 0.20" W, isolant vinyle, jaune (couleur de l'isolant).

Général

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Numéro de catalogue | BULF10P |
| Type de connecteur | Connecteur Bullet femelle |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Type d'isolation | Vinyle |
| Sous marque | PETIT TERMINAL |
| Nom du commerce | HYDENT™ |
| Type | Style Bullet |
| CUP | 781810523926 |
| UPC 12 Digit | 7818105239266 |

Dimensions

| | |
|--|------------|
| Dimension - B Fraction de la longueur | 0,20 pouce |
| Dimension - Longueur de la bande en pouces | 5/16 in |

Chef d'orchestre

| | |
|----------------------|---|
| Taille du conducteur | 12 - 10 AWG |
| Type de conducteur | <ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size |

Certifications et conformité

| | |
|---|-----|
| Certification - Approuvé par la CSA | Non |
| Certification - ETL | Non |
| Certification - Reconnu par UL | Non |
| Certification - cULus | Non |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |
| Répertorié UL | Non |

Logistique

| | |
|---------------------|-----|
| Quantité de cartons | 100 |
|---------------------|-----|

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 30009381](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_BULF18P_LineArt](#)
[Spécifications - BULF10P](#)
[Spécifications - BULF10P](#)