

C11CSH2, collier de serrage en bronze moulé avec feuilard en cuivre, câble à la conduite d'eau

Par Burndy

No de catalogue [C11CSH2](#)



Collier de serrage en bronze moulé avec feuilard en cuivre, câble vers tuyau d'eau, 4/0 AWG (Str.), tuyau d'eau 1/2"- 1", moyeu 3/4".

Général

Numéro de catalogue	C11CSH2
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Alliage de bronze
Matériau - Quincaillerie	Acier zingué
Plaqué	N
Type de placage	Zinc
Sous marque	CLAMP
Type	Connecteurs de jonction pour tuyaux d'eau
CUP	781810142486
UPC 12 Digit	7818101424866

Dimensions

Dimension - D pouce	6,12 pouces
Dimension - Hauteur pouce	1.75 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	216 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	8.50 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.50 in
Dimension - Largeur en pouces	1.25 in
Dimension - Largeur mm	32 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Câble armé Taille	N
Conducteur - Cuivre solide Taille	8 SOL - 4 SOL
Conducteur - Cuivre massif Gamme de tailles	8 SOL - 4 SOL
Conducteur - Cuivre Taille des brins	8 STR - 4 STR
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	8 AWG - 4 AWG
Conducteur - Tube EMT Taille	1/2 in;3/4 in;1 in
Conducteur - Tube EMT Gamme de tailles	1/2 in-1 in

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SC..210666-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_C11CSH_LineArt](#)
[Spécifications - C11CSH2](#)
[Spécifications - C11CSH2](#)



Une marque Hubbell