

C11CSLH12, collier de serrage en bronze moulé avec feuillard en cuivre, câble sur tuyau d'eau ou barre d'armature



Par Burndy

No de catalogue C11CSLH12

Collier de prise de terre en bronze moulé avec sangle en cuivre, tuyau d'eau 1/2"-1", barre d'armature #4-#6 (principale), moyeu 1/2", terre 2/0-#10, zingué H/W.

Général

Numéro de catalogue	C11CSLH12
Matériau	Alliage de bronze
Matériau - Quincaillerie	Acier zingué
Plaqué	N
Type de placage	Zinc
CUP	781810358658
UPC 12 Digit	7818103586588

Dimensions

Dimension - D pouce	6,12 pouces
Dimension - Hauteur pouce	1.75 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	216 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	8.50 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.06 in
Dimension - Largeur en pouces	1.18 in
Dimension - Largeur mm	30 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	10 AWG - 2/0 AWG
Conducteur - Tube EMT Taille	1/2 in;3/4 in;1 in
Conducteur - Tube EMT Gamme de tailles	1/2 in-1 in

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding](#)
[Dessins de vente - 10039115-01_C](#)
[Spécifications - C11CSLH12](#)
[Spécifications - C11CSLH12](#)