

C11JA, collier de serrage en bronze moulé, câble armé sur tuyau d'eau

Par Burndy

No de catalogue [C11JA](#)

Collier de serrage en bronze moulé, câble armé vers tuyau d'eau, 10 AWG - 6 AWG, tuyau d'eau 1/2" - 1".



Général

Numéro de catalogue	C11JA
Matériau	Alliage de bronze
Matériau - Quincaillerie	Acier zingué
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
CUP	781810142110
UPC 12 Digit	7818101421100

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	1.38 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	77 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	3.05 in
Dimension - Largeur en pouces	1.41 in
Dimension - Largeur mm	36 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Câble armé Taille	Y
Conducteur - Cuivre solide Taille	10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteur - Cuivre massif	10 AWG-6 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	8 AWG - 6 AWG
Conducteur - Tube EMT Taille	3/8 in;1/2 in;3/4 in;1 in
Conducteur - Tube EMT	1/2in -1in
Gamme de tailles	
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• Tube EMT-Size• CU C Taille solide• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - SC210668-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_CJA_LineArt](#)
- [Spécifications - C11JA](#)
- [Spécifications - C11JA](#)